

ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676
Bestelnummer 00035118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Behuizingstype | Wielen |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 200 kg |
| Statisch draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 108 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,649 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Breedte wielkern | 34 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Offset | 44,5 mm |
| Zwenk radius | 84,5 mm |
| Draaicirkel | 169 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |
| Roestvrij | ✓ |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 105 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UOO080P62

EAN 4031582312676
Bestelnummer 00035118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

