

## ALPHA STAINLESS

8470UOO125P62

EAN 4031582312713

Bestillingsnummer 00035121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Kabinetype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,837 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	102,5 mm
Udfaldsdiameter	205 mm
Dome-diameter	75 mm
Rustfri	✓

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8470U00125P62

EAN 4031582312713  
Bestillingsnummer 00035121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

8470U00125P62-nu

