

ALPHA STAINLESS

8478UFX200P63

EAN 4031582313376

Rendelési szám 00035513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírási 4 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	240 mm
Teljes szélesség	115 mm
Összsúly	2,248 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Rozsdamentes acél

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	140 mm
Talplemez szélessége	115 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFX200P63

EAN 4031582313376

Rendelési szám 00035513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

