

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048
Bestelnummer 00035533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Behuizingstype | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 250 kg |
| Statisch Draagvermogen | 500 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 2,558 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Precieskogellagers, afgedicht |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 46 mm |
| Breedte wielkern | 46 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Offset | 60 mm |
| Zwenk radius | 167 mm |
| Uitzwenking | 334 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8477UFX160P63

EAN 4031582313048
Bestelnummer 00035533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

