

ALPHA STAINLESS

8477UOO160P63

EAN 4031582313123
Objednávací číslo 00035544

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	2,135 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Nerezové ocel
Offset	60 mm
Radius otočení	167 mm
Otočné rušení	334 mm
Průměr otočné kamery	96 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOO160P63

EAN 4031582313123
Objednáací číslo 00035544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

