

# ALPHA STAINLESS

8477UOO200P63

EAN 4031582313130

Numéro de commande 00035547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                       |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg                                |
| Statique Capacité de charge     | 1000 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 240 mm                                |
| Largeur totale                  | 96 mm                                 |
| Poids global                    | 2,41 kg                               |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Couleur Roue          | Blanc naturel              |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 200 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                      |
| Largeur du corps      | 50 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape             | Galbé                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles  |
| Couleur                 | Acier Inoxydable        |
| Déport                  | 55 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 167 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm                  |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                   |
| Inoxydable              | ✓                       |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO200P63

EAN 4031582313130

Numéro de commande 00035547



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

