

## ALPHA STAINLESS

8478UOO200P63

EAN 4031582313420

Rendelési szám 00035548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha stainless            |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő            |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 500 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 1000 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 240 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 115 mm                     |
| Összsúly                          | 1,63 kg                    |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 200 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## VÁZ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Anyag        | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles                   |
| Szín         | Rozsdamentes acél        |
| Rozsdamentes | ✓                        |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 140 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 115 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ALPHA STAINLESS

8478UOO200P63

EAN 4031582313420  
Rendelési szám 00035548



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

