

## ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079

Номер на поръчката 00035615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                     |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 200 kg                              |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                               |
| Обща височина                      | 108 mm                              |
| Обща ширина                        | 75 mm                               |
| Общо тегло                         | 0,775 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                          |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 80 mm                             |
| Ширина на Резба       | 34 mm                             |
| Ширина на тялото      | 34 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ВИЛКА

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал                    | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица                | Обхват                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка      |
| Цвят                        | Неръждаемост стомана        |
| Изместване                  | 44,5 mm                     |
| Радиус на завъртане         | 123 mm                      |
| Интерференция при завъртане | 246 mm                      |
| Диаметър на купол           | 75 mm                       |
| Неръждаемост                | ✓                           |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 105 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 77 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079

Номер на поръчката 00035615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

8477U00080P62-neu

