

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302622

Broj porudžbine 00035803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip kućišta	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Statički Nosivost	450 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	175 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	1,421 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	45 mm
okretni radijus	124 mm
Otpor okretanju	248 mm
Prečnik kupole	70 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	96 mm
Položaj sraf	19 mm
Količina otvora za montiranje sraf	4

Nemačka
nagrada DizajnRed Dot Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582302622

Broj porudžbine 00035803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

