

INTEGRAL

2046UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582300277
订单号 00036799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Integral
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	450 kg
温度范围（最低）	-25 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	229 mm
总宽度	70 mm
总重量	1.608 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承，密封的
胎面颜色	石板灰（RAL7015）
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	35 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度（D）	59 海岸 D

支架

材料	钢板，中号
支架形状	已关闭
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色（RAL9002）
偏移量	60 mm
旋转半径	160 mm
转向干涉	320 mm
圆顶直径	70 mm

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	4
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

其他信息

根据AK-BWA可清洗



INTEGRAL

2046UAX200R36-32S30 D 9002 4XM6 W

EAN 4031582300277
订单号 00036799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

