

ALPHA

3470PVR200P63

EAN 4031582010800
Bestelnummer 00036925

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
CO ₂ -uitstoot (scope 3)	7,02 kg CO ₂ e
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	205 kg
Statisch Draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	2,809 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	155 mm
Uitzwenking	310 mm
Diameter koepel	96 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

3470PVR200P63

EAN 4031582010800
Bestelnummer 00036925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

