

ALPHA

3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Bestillingsnummer 00036942



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn | Alpha |
| Kabinettype | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 135 kg |
| Belastning Statisk | 270 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 195 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 1,865 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Rulleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Fælgbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |

GAFFEL

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale | Stålplade, tung |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 135 mm |
| Udfaldsdiameter | 270 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |

MONTERING

| | |
|------------------|---------|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 13 mm |

ALPHA

3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220
Bestillingsnummer 00036942



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

