

## ALPHA

3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Rendelési szám 00036942



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 135 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 270 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 195 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                      |
| Összsúly                          | 1,865 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Tömörgumi, fekete          |
| Csapág                       | Tűgörgős csapág            |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Grafitfekete (RAL9011)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 160 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                      |
| Test szélessége              | 40 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                 |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anyag           | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja    | Széles           |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó   |
| Szín            | Kék passzívált   |
| Ellensúlyoz     | 55 mm            |
| Körbeforgás     | 135 mm           |
| Körbeforgás     | 270 mm           |
| Kupola átmérője | 96 mm            |

## SZERELVÉNY

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm       |

# ALPHA

3470PVR160P30-13

EAN 4031582304220

Rendelési szám 00036942



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

