

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4XM8 W

EAN 4031582300208

Objednávací číslo 00037270



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	229 mm
Celková šířka	70 mm
Celková hmotnost	1,527 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

Ocenění IF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Běhoun	břidlicově šedá (RAL7015)
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	59 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	60 mm
Radius otočení	160 mm
Otočné rušení	320 mm
Průměr otočné kamery	70 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	96 mm
Poloha Matice	19 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	4
Rada	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4XM8 W

EAN 4031582300208

Objekt splňuje požadavky normy EN 12530, s výjimkou otočné vůle.

Omyvatelné podle AK-BWA

Všechny kovové díly jsou vyrobeny z Nerezové oceli.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4XM8 W


EAN 4031582300208

Objednáací číslo 00037270



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award