

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4XM8 W

EAN 4031582300208

Bestelnummer 00037270



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Behuizingstype	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	229 mm
Totale breedte	70 mm
Totaal gewicht	1,527 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	59 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	60 mm
Zwenk radius	160 mm
Uitzwenking	320 mm
Diameter koepel	70 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4
Tip	Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4XM8 W

EAN 4031582300208

Bestelnummer 00052730. Het product voldoet aan alle vereisten voor EN 12530, behalve de zwenkspeling.

Wasbaar volgens AK-BWA

Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL

2044UAX200R26-28S45 D 9002 4XM8 W

EAN 4031582300208
Bestelnummer 00037270



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

