

ALPHA

3470DIR160P63

EAN 4031582303452
Número de pedido 00037382



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo de carcasa | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 135 kg |
| Capacidad de carga estática | 270 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 2,374 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo | Chapa de acero |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete | Rodamiento de rodillos |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Pasivado azul |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 40 mm |
| Anchura del cuerpo | 40 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Radio de giro | 135 mm |
| Interferencia de giro | 270 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

ALPHA

3470DIR160P63

EAN 4031582303452

Número de pedido 00037382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

