

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758

Номер на поръчката 00037406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Levina
Тип корпус	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	161 mm
Обща ширина	59 mm
Общо тегло	0,579 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	100,5 mm
Интерференция при завъртане	201 mm
Диаметър на купол	59 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

Универсална
награда за
ДизайнDeutscher
Дизайн
Club

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000



EAN 4031582368758

Номер на поръчката 00037406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



Универсална
награда за
Дизайн



Deutscher
Дизайн
Club