

# LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758

Numero d'ordine 00037406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Levina                          |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 161 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 59 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,579 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)         |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                            |
| Larghezza corpo             | 32 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale                 | Poilammide               |
| Forma della forcella      | Sottile                  |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere     |
| Colore                    | Grigio argento (RAL7001) |
| Disassamento              | 38 mm                    |
| Raggio di piroettamento   | 100,5 mm                 |
| Ingombro di piroettamento | 201 mm                   |
| Diametro cuffia superiore | 59 mm                    |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm         |

Premio  
Universal  
DesignClub del  
progettista  
tedesco

# LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000



EAN 4031582368758

Numero d'ordine 00037406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI



Premio  
Universal  
Design



Club del  
progettista  
tedesco