

# LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758  
订单号 00037406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	161 mm
总宽度	59 mm
总重量	0.579 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色（RAL7001）
偏移量	38 mm
旋转半径	100.5 mm
转向干涉	201 mm
圆顶直径	59 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm



# LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758  
订单号 00037406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

