

## ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367  
Objednávací číslo 00037577

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Alpha                       |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko              |
| Standardní                  | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                      |
| Statický Nosnost            | 600 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                       |
| Celková výška               | 200 mm                      |
| Celková šířka               | 96 mm                       |
| Celková hmotnost            | 2,152 kg                    |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál těla      | Polyamid                                   |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Valivé ložisko                             |
| Šroub              | Šroub s maticí                             |
| Barva Kolo         | Stříbrně šedá (RAL7001)                    |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                |
| Průměr             | 160 mm                                     |
| Šířka Běhoun       | 46 mm                                      |
| Šířka těla         | 46 mm                                      |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A                                  |

## UCHYCENÍ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice         | Široký               |
| Otočné ložisko       | Dva míčové závody    |
| Barva                | Pasivováno modrou    |
| Offset               | 55 mm                |
| Radius otočení       | 135 mm               |
| Otočné rušení        | 270 mm               |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367  
Objednáací číslo 00037577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

