

ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	300 kg
적재 용량 정적	600 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	200 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	2.152 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	46 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(A)	63 육상 A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
덤 직경	96 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

제품 정보

ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

