

ALPHA

3470UOO200P63

EAN 4031582010237
Numero d'ordine 00037595

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	350 kg
Portata statica	700 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	240 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	2,2 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Colore battistrada	Bianco naturale
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	155 mm
Ingombro di piroettamento	310 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ALPHA

3470UOO200P63

EAN 4031582010237

Numero d'ordine 00037595



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

