

ALPHA

3477UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582305760
Bestelnummer 00039100

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha |
| Behuizingstype | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 200 kg |
| Statisch Draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 155 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 1,088 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Rollager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 123 mm |
| Uitzwenking | 246 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 105 mm |
| Breedte plaat | 80 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |

ALPHA

3477UAR125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582305760
Bestelnummer 00039100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

