

INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300178

Номер на поръчката 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта | Integral |
| Тип корпус | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка |
| Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 kg |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Статичен Товароносимост | 450 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 158 mm |
| Обща ширина | 62 mm |
| Общо тегло | 0,976 kg |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на резбата | Полиуретан, екструдирано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят Резба | Сива шистичка (RAL7015) |
| Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

IF награда за
ДизайнНаграда за
Дизайн Red Dot

INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300178

Номер на поръчката 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 35 mm |
| Радиус на завъртане | 97,5 mm |
| Интерференция при завъртане | 195 mm |
| Диаметър на купол | 62 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
| Диаметър на Болт | 32 mm |
| Дължина на Болт | 51 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |

IF награда за
ДизайнНаграда за
Дизайн Red Dot

INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6



EAN 4031582300178

Номер на поръчката 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



IF награда за
Дизайн



Награда за
Дизайн Red Dot