

# INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300178  
Номер замовлення 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриація              | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту                     | Integral   |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряду |
| Стандартний                        | EN12531 - Ліжко-ліжка  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 150 kg   |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 450 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C   |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C  |
| Загальна висота                    | 158 mm   |
| Загальна ширина                    | 62 mm  |
| Загальна вага                      | 0,976 kg   |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Сертифікація         | Протестовано та відстежується |
| IF Дизайн Award      | TÜV Süd                       |
| product design award | Haropoda Red                  |
| red dot design award | Dot Дизайн Award              |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Протектор         | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7015)          |
| Захист різьби           | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр                 | 125 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Ширина тіла             | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній         |
| Виля Форма          | Закрито                         |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 35 mm                           |
| Радіус повороту     | 97,5 mm                         |
| Поворотне з'єднання | 195 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 62 mm                           |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Тип налаштування                 | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
| Діаметр Болт                     | 32 mm  |
| Довжина Болт                     | 51 mm  |
| Положення різьби Болт            | 7 mm   |
| Кількість монтажних отворів Болт | 4  |

# INTEGRAL

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6



EAN 4031582300178

Номер замовлення 00039275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



IF Дизайн  
Award



Наррода Red  
Dot Дизайн  
Award