

# INTEGRAL

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582300239  
Номер заказа 00039276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Грузоподъемность статическая	450 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	158 mm
Общая ширина	62 mm
Общий вес	0,976 kg

Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd
	Награда за Дизайн IF
	Награда Red Dot Дизайн Award

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	97,5 mm
Поворотное соединение	195 mm
Диаметр купола	62 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	51 mm
Положение резьбы Болт	7 mm
Количество монтажных отверстий Болт	4

# INTEGRAL

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4XM6



EAN 4031582300239

Номер заказа 00039276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда за  
Дизайн IF



Награда Red  
Dot Дизайн  
Award