

## ALPHA

3470UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582304305

Objednávací číslo 00039501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Statický Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	2,368 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka těla	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	155 mm
Otočné rušení	310 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

# ALPHA

3470UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582304305  
Objednáací číslo 00039501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

