

ALPHA

3470UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582304305

Pasūtījuma numurs 00039501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	350 kg
Statiskā kravnesība	700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	2,368 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	46 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	155 mm
Grozāms savienojums	310 mm
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ALPHA

3470UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582304305

Pasūtījuma numurs 00039501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

