

AGILA

2477DIK125R47-27/30

EAN 4031582326123

Номер на поръчката 00039936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип корпус	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	162,5 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	1,36 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	131 mm
Интерференция при завъртане	262 mm
Диаметър на купол	60 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетичен разширител, квадратен
Щифт	30 mm
Удължаващи фитинги (минимум)	27 mm
Удължаващи фитинги (максимален)	30 mm
Намек	Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.

AGILA

2477DIK125R47-27/30

EAN 4031582326123

Номер на поръчката 00039936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

