

AGILA

2477DIK125R47-27/30

EAN 4031582326123

Номер замовлення 00039936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атриція | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катери пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 162,5 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 1,36 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Конічний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Пасивований блакитним |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 131 mm |
| Поворотне з'єднання | 262 mm |
| Діаметр ковпачка | 60 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, квадрат |
| Довжина Стрижень | 30 mm |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 27 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 30 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

AGILA

2477DIK125R47-27/30

EAN 4031582326123

Номер замовлення 00039936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

