

INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302530

Rendelési szám 00060551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral twin
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Statikus teherbírás	375 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	129 mm
Teljes szélesség	63 mm
Összsúly	1,04 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Szürkésfehér (RAL9002)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	31 mm
Körbeforgás	85 mm
Körbeforgás	170 mm
Kupola átmérője	61,5 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője	32 mm
Csavar hossza	51 mm
Csavarmenet pozíciója	7 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

INTEGRAL TWIN


2944UAP100R36-32S30 D 9002 4XM6

EAN 4031582302530
Rendelési szám 00060551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



German
Design
Award



Red Dot
Design
Award