

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Bestillingsnummer 00029505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	80 kg
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	108 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,833 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	44,5 mm
Udfaldsradius	121 mm
Udfaldsdiameter	242 mm
Dome-diameter	75 mm

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579
Bestillingsnummer 00029505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

