

## ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621

Номер заказа 00061966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha stainless                     |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора           |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 200 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 400 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                               |
| Общая высота                       | 155 mm                              |
| Общая ширина                       | 75 mm                               |
| Общий вес                          | 0,977 kg                            |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Полиамид                                       |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный  |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                     |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                               |
| Диаметр                 | 125 mm   |
| Ширина Протектор        | 40 mm  |
| Ширина тела             | 40 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал              | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы            | Широкая                    |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом          |
| Цвет                  | Нержавеющая сталь          |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                      |
| Радиус поворота       | 102,5 mm                   |
| Поворотное соединение | 205 mm                     |
| Диаметр купола        | 75 mm                      |

## ФИТИНГ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621  
Номер заказа 00061966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

