

## ALPHA STAINLESS

8477UOO080P30-13

EAN 4031582313062  
Objednáací číslo 00061967

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	108 mm
Celková šířka	75 mm
Celková hmotnost	0,698 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka těla	34 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Nerezové ocel
Offset	44,5 mm
Radius otočení	123 mm
Otočné rušení	246 mm
Průměr otočné kamery	75 mm
Nerezové	✓

## MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UOO080P30-13

EAN 4031582313062  
Objednáací číslo 00061967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

