

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706

Bestillingsnummer 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ● |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktnavn | Alpha stainless |
| Kabinettype | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 200 kg |
| Belastning Statisk | 400 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 0,757 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Naturlig hvid |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Fælgbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |

GAFFEL

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Materiale | Rustfri stål, tungt |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 102,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 205 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |
| Rustfri | ✓ |

MONTERING

| | |
|------------------|---------|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 13 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706
Bestillingsnummer 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

