

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706

Número de pedido 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha stainless

Tipo de carcasa Rueda giratoria Rueda

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 200 kg

Capacidad de carga estática 400 kg

Rango de temperatura (mínimo) -40 °C

Rango de temperatura (máximo) 80 °C

Altura total 155 mm

Ancho total 75 mm

Peso total 0,757 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SOPORTE

Material	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Acero Inoxidable
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	102,5 mm
Interferencia de giro	205 mm
Diámetro del domo	75 mm
Inoxidable	✓

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706
Número de pedido 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

