

## ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706

Broj porudžbine 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ●

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Alpha stainless

Tip kućišta Okretanje Tocak

Standard EN12532 - transportna oprema

Nosivost na 4 km/h 200 kg

Statički Nosivost 400 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -40 °C

Opseg temperature (maksimalni) 80 °C

Sveukupna visina 155 mm

Ukupna širina 75 mm

Ukupna težina 0,757 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	40 mm
okretni radijus	102,5 mm
Otpor okretanju	205 mm
Prečnik kupole	75 mm
nerdjajuci	✓

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706  
Broj porudžbine 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

