

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607
Bestelnummer 00062257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,764 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellagers, afgedicht
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Uitzwenking	182 mm
Diameter koepel	75 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607
Bestelnummer 00062257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

