

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

Rendelési szám 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	235 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	2,615 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Siklócsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	155 mm
Körbeforgás	310 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169
Rendelési szám 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

