

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

Numărul de comandă 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Alpha |
| Tip de carcasă | Rola pivotantă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 400 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 235 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 2,615 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 155 mm |
| Interferență pivotantă | 310 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |

RACORD

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm |

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

Numărul de comandă 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

