

## ALPHA

3470PVR125P30-13

EAN 4031582304206

Numărul de comandă 00029550



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	155 mm
Lățime totală	75 mm
Greutate totală	1,061 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	37 mm
Lățimea corpului	37 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	40 mm
Raza de pivotare	102,5 mm
Interferență pivotantă	205 mm
Diametru cupolă	75 mm

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

# ALPHA

3470PVR125P30-13

EAN 4031582304206

Numărul de comandă 00029550



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

