

ALPHA

3470PVR125P30-13

EAN 4031582304206
Broj porudžbine 00029550

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip kućišta | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 100 kg |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 155 mm |
| Ukupna širina | 75 mm |
| Ukupna težina | 1,061 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Cvrsta guma crna |
| Nošenje | kotrljajući lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 37 mm |
| Širina tela | 37 mm |
| Teškoća gazaćeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 102,5 mm |
| Otpor okretanju | 205 mm |
| Prečnik kupole | 75 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm |

ALPHA

3470PVR125P30-13

EAN 4031582304206
Broj porudžbine 00029550



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

