

## ALPHA

3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692  
Numero d'ordine 00029549

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	155 mm
Larghezza complessiva	75 mm
Peso complessivo	1,228 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	37 mm
Larghezza corpo	37 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	123 mm
Ingombro di piroettamento	246 mm
Diametro cuffia superiore	75 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

# ALPHA

3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

Numero d'ordine 00029549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

