

ALPHA

3477UER100P30-13

EAN 4031582050677

Objednávací číslo 00064655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ krytu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 150 kg |
| Statický Nosnost | 300 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 128 mm |
| Celková šířka | 75 mm |
| Celková hmotnost | 0,963 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 34 mm |
| Šířka těla | 34 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 41 mm |
| Radius otočení | 123 mm |
| Otočné rušení | 246 mm |
| Průměr otočné kamery | 75 mm |

MONTÁŽ

| | |
|----------------------|---------------|
| Typ montáže | Díra na šroub |
| Průměr otvoru Matice | 13 mm |

ALPHA

3477UER100P30-13

EAN 4031582050677
Objednáací číslo 00064655



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

