

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005

Objednávací číslo 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ● ● |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Název produktu | Alpha central |
| Typ krytu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 250 kg |
| Nosnost 6 km/h | 200 kg |
| Statický Nosnost | 500 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 200 mm |
| Celková šířka | 99 mm |
| Celková hmotnost | 2,655 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub | Šroub s maticí |
| Barva Kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 160 mm |
| Šířka Běhoun | 46 mm |
| Šířka těla | 46 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| Offset | 55 mm |
| Radius otočení | 143,5 mm |
| Otočné rušení | 287 mm |
| Průměr otočné kamery | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Typ montáže | Dlahy s centrálním zajištěním |
| Délka dlahy | 176 mm |
| Šířka desky | 112 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 77,5 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 13 mm |

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005
Objednáací číslo 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

