

# ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005

Bestelnummer 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha central
Behuizingstype	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	250 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	99 mm
Totaal gewicht	2,655 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	143,5 mm
Uitzwenking	287 mm
Diameter koepel	96 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Plaat met centrale vergrendeling
Lengte plaat	176 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	77,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	13 mm

# ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005  
Bestelnummer 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

