

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005
Номер заказа 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ● ●

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha central
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	250 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	200 kg
Грузоподъемность статическая	500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	99 mm
Общий вес	2,655 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	46 mm
Ширина тела	46 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	143,5 mm
Поворотное соединение	287 mm
Диаметр купола	96 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Пластина с центральным замком
Длина пластины	176 mm
Ширина пластины	112 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	77,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005

Номер заказа 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

