

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005
订单号 00039288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha central
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
6 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	500 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	200 mm
总宽度	99 mm
总重量	2.655 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	143.5 mm
转向干涉	287 mm
圆顶直径	96 mm

固定件

固定件类型	带中央锁定的接骨板
上板长	176 mm
上板宽	112 mm
上板孔长度（最大）	77.5 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFP160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582305005
订单号 00039288

技术图纸

