

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012
Bestelnummer 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha central
Behuizingstype	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	250 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	99 mm
Totaal gewicht	3,133 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	143,5 mm
Draaicirkel	287 mm
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Plaat met centrale vergrendeling
Lengte plaat	176 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	77,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFP200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582305012
Bestelnummer 00064662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

