

AGILA

2478PJP125P50

EAN 4031582030389

Rendelési szám 00006670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 160 mm |
| Teljes szélesség | 60 mm |
| Összsúly | 0,632 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Kerék színe | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 83 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Szín | Kék passzívált |
| Kupola átmérője | 60 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 77 mm |
| Talplemez szélessége | 67 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 46,5 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 51,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,5 mm |

AGILA

2478PJP125P50

EAN 4031582030389
Rendelési szám 00006670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

